

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319106 25
GTIN	4067263237945
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b_2	33 mm
Larghezza codolo b_3	19 mm
h_6	30 mm
h_1	16 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 25
Ø Codolo d ₁	25 mm
h ₅	25 mm
l ₁	55 mm
b ₁	58 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI