

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 20mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319106 20
GTIN	4067263237938
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Larghezza codolo $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
Ø Codolo $d_1$	20 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI