

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 30mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319116 30
GTIN	4067263238003
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$l_1$	70 mm

$h_5$	28 mm
Ø Codolo $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm
Larghezza codolo $b_3$	17 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI