

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C3 assiale, destra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319126 50
GTIN	4067263238072
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI