

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319136 30
GTIN	4067263238102
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Ø Codolo d_1	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI