



Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, con filettatura, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Classe articolo	28R

Descrizione

Esecuzione:

I corpi fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con $G = 6,3$ a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all'attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a $r_e=6,0$ mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	32 mm
Vite inserto	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Sede filettata M	M16
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Inserto adatto	ZD.. 16M5
Numero taglienti Z	3
Lunghezza rampa L per α_{\max}	22,5 mm
Fresatura a interpolazione a_p	4 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	48 mm
Angolo rampa α_{\max}	6,35 grado

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229900
-------------------	--------