

Garant

**GARANT Softcut® HSI con passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
160/10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata silenziosità grazie alla geometria ottimizzata dell'utensile. Esecuzione estremamente stabile degli inserti per avanzamenti ottimali. Fissaggio inserti tramite vite speciale con elevata stabilità. Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Per qualità della superficie straordinarie. Fresatura senza sbavature.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Per spallamenti esatti a 90°, scegliere $a_p = 8$ mm.

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3,0 Nm)
-------------------------	-----------------------

Ø Tagliente D_c	160 mm
Inserto adatto	SO.. 1205..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Numero taglienti Z	10
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219833
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP