

metabo**Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio, Modello: BSLTXBLI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono esattezza e accuratezza.**
- **Trapano avvitatore a batteria senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più difficili.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono esattezza e accuratezza.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**

- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**
 - **Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell'area di lavoro.**
 - **Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	BS 18 LTX BL I
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Capacità batteria	4 Ah
Imballaggio	Metabox
Coppia massima duro	130 Nm
Struttura del motore	senza spazzole
Coppia massima morbido	65 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di batterie contenute	2
Peso senza batteria	1,7 kg

Peso con batteria	2,4 kg
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in METABOX

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55