

metabo**trapano, Modello: BE850-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.

Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino. Il mandrino autoserrante Futuro Plus garantisce risultati di foratura precisi grazie al serraggio automatico durante la foratura.

- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic: disaccoppiamento meccanico dell'azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.**
- **Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri.**
- **Trasmissione a due velocità.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Albero con esagono incassato per bit di avvitatore per lavorare senza mandrino.**
- **Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.**
- **Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.**

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante Futuro Plus e impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	850 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri 2 velocità	3100 min ⁻¹
Ø Collare di serraggio	43 mm
Rotazione oraria/antioraria	sì
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 ^a velocità	25 mm
Coppia massima	36 Nm
Coppia massima	14 Nm
Peso	2,6 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 ^a velocità	8 mm
Lunghezza cavo	4 m
Denominazione originale prodotto	BE 850-2
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	40 mm
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	1100 min ⁻¹
Tipo di prodotto	trapano