

melabo
trapano, Modello: BE650**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.**

Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino. Il mandrino autoserrante Futuro Plus garantisce risultati di foratura precisi grazie al serraggio automatico durante la foratura.

- **Trapano piccolo e maneggevole.**
- **Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.**

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante Futuro Plus.

Descrizione tecnica

Rotazione oraria/antioraria	sì
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità	13 mm

Potenza assorbita	650 W
Ø Collare di serraggio	43 mm
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità	30 mm
Numero massimo giri 1 velocità	1500 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	BE 650
Peso	1,8 kg
Lunghezza cavo	2,5 m
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	trapano