

metabo**Satinatrice, Modello: SE17-200**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Efficiente satinatrice con potente motore da 1700 watt per rettificare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio.

- **Area dell'impugnatura sottile per una guida ottimale.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.**
- **Bloccaggio dell'albero portamolca e ghiera di serraggio senza utensili per una rapida sostituzione degli accessori.**
- **Regolazione rapida e senza utensili della lamiera di protezione e dell'impugnatura supplementare.**
- **Mandrino di serraggio silenzioso e ad accoppiamento geometrico per una micrografia di rettifica uniforme.**
- **Protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella di regolazione: per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
---------------	-----------------------

Peso	2,9 kg
Denominazione originale prodotto	SE 17-200 RT
Potenza assorbita	1700 W
Lunghezza cavo	4 m
Campo del numero di giri	800 - 3000 min ⁻¹
Portautensile	M 14
Lunghezza rulli abrasivi	50 - 100 mm
Coppia	17 Nm
Ø Rulli abrasivi	100 - 200 mm