



**Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, Ø D / Zeff: 80/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Classe articolo	250

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ .

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	85 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	59 mm
Inserto adatto	BD.. 1704
Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	6
Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Numero di inserti	24
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------