


CNMG 120408, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 210 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	PP
Velocità di taglio v_c applicazione principale	210 - 450 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	Cermet
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Insetto	CNMG 120408
Impiego principale	P
Tipo	CCX
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura