


**CC. T 09T304, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CC. T 09T304 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: MQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 140 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	MQ
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura