

**CC. T 060204, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 060204 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 310 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 310 m/min
Rompitrucioli	PP
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tolleranza	M
Tipo	CCX
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	Cermet

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura