


WNMG 080404, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	210 - 450 m/min
Rompitrucioli	PP
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Tipo	CCX
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura