

**CCMT 09T308, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T308 CCX Tipo: CCX

Rompitrucoli: PP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 310 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CCX
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Rompitrucioli	PP
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 310 m/min
Materiale da taglio	Cermet
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura