

HEDI

Avvolgicavo, Modello: 10N



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081194 10N |
| GTIN | 4003644016969 |
| Classe articolo | 08B |

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Montaggio semplice a parete o a soffitto con **inclinazione di 150°**.

Funzione:

IP24: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|----------|
| Materiale corpo | Plastica |
| Altezza | 275 mm |
| Modello | 10N |
| Struttura del cavo | 3G1,5 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Materiale del cavo | Gomma in neoprene |
| Larghezza | 185 mm |
| Potenza nominale srotolato | 2000 (16 A) W |
| Lunghezza | 325 mm |
| Classe del cavo | H07RN-F |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di protezione IP | IP 24 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Ingresso per tipo di connettore | F |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo |