

**DC. T 070202, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Classe articolo	25E

**Descrizione****Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	DCMT070202
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Materiale da taglio	Cermet
Rompitrucioli	PP
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 370 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tolleranza	M

Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	CCX
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura