

**CC. T 060202, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 060202 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	HQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura