


VBMT 160404, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160404 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	PP
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	CCX
Profondità di taglio a _p	0,1 - 1 mm
Materiale da taglio	Cermet
Tipo di prodotto	Insero per tornitura