


DNMG 150612, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Tipo	CA315
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Rompitrucioli	KG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura