


**CNMG 120404, Tipo: CA315**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA315
Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	KG
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura