

**DNMG 150608, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	KG
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	CA315
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura