


SNMG 120408, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Rompitrucioli	KG
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo	CA315
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura