



WN.G 080408, Tipo: CA315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Tipo	CA315
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	K
Rompitrucioli	KG
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura