

**CCMT 120408, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA315
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Rivestimento	Con rivestimento

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	GK
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura