

**CC. T 09T304, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	GK
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	CA315
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura