

**DC. T 11T308, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260492 CA315 |
| GTIN | 4960664798681 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tipo | CA315 |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profondità di taglio a _p | 0,5 - 3 mm |
| Impiego principale | K |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Rompitrucioli | GK |
| Tolleranza | M |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T308 |

| | |
|--|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 230 m/min |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |