

**CCMT 060204 Wiper, Tipo: PR1725****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 060204 Wiper PR1725 Tipo: PR1725

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego secondario	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Rompitrucoli	WP
Impiego principale	M
Tipo	PR1725
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura