


**CCMT 09T302, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 09T302 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Tipo	CA025P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura