

**CCMT 09T308, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T308 CA6525 Tipo: CA6525
Rompitrucioli: MQ
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Rompitrucioli	MQ
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura