


**CC. T 09T304, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CC. T 09T304 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	CA025P
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura