

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Con rivestimento DLC, HB7805, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Inseri rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l'utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Descrizione tecnica

Tipo	HB7805
Avanzamento f_z per dente	0,1 - 0,25 mm
Modello	Alluminio
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	ZDHT 150508FR-F10
Tipo	HB7805
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,56 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	2000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	2000 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	1400 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		