

**CCMT 060204, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura