

**DC. T 070202, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260381 CA025P |
| GTIN | 4960664878659 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

DC. T 070202 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tolleranza | M |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Impiego principale | P |
| Codice ISO Inserto | DCMT 070204 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |

| | |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Rompitrucioli | HQ |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 330 m/min |
| Tipo | CA025P |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |