

Garant**CC. T 09T302, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitrucioli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura