

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7020
GTIN	4045197699558
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura