


CCMT 120412, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 120412 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	GK
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura