

**DCMX 11T304 Wiper, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMX 11T304 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	WP
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura