

Garant
DN. G 110404, Tipo: HB7215


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Classe articolo	21G

Descrizione

DN. G 110404 HB7215 Tipo: HB7215

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 5 mm
Impiego principale	K
Rompitrucioli	GM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 300 m/min

Tipo	HB7215
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura