

**VBMT 110304, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura