

Garant**CC. T 09T304, Tipo: CB7010**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 CB7010 Tipo: CB7010

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Impiego secondario	M
Impiego principale	P
Rompitruccioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	70 - 180 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 240 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CB7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura