

**Garant**
**DN. G 110408, Tipo: HB7415**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7415
GTIN	4045197667106
Classe articolo	21G

### Descrizione

DN. G 110408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	TIM

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura