



DCMT 11T302, Tipo: CA025P



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 11T302 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: GK
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	GK

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Insetto	Insetto DCMT11T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura