

Garant**DN. G 110404, Tipo: HU7305**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HU7305
GTIN	4045197663184
Classe articolo	21G

Descrizione

DN. G 110404 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitruoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruoli	AM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	DNGG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura