


**DNMG 150608, Tipo: CA510**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DNMG 150608 CA510 Tipo: CA510  
 Rompitrucioli: PS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 450 m/min
Rompitrucioli	PS
Condizione di taglio	continuo

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura