

**DC. T 070204, Tipo: PDL010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DC. T 070204 PDL010 Tipo: PDL010

Rompitrucioli: AP

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 400 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	N
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	AP
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Tolleranza	G
Tipo	PDL010
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DCGT070204
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura