

**Garant**
**CC. T 060202, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Rompitrucioli	AM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura