


**TNMG 160404, Tipo: PDL010**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	AH
Tipo	PDL010
Impiego principale	N

Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura